

Granulatabdeckung

Verarbeitungshinweise

- Beschreibung:** Abdeckschablone zur mehrfachen Verwendung, erhältlich in zwei Größen (groß und klein).
- Indikation:** Zum Abdecken des Füllgranulats bei der Verarbeitung von Tiefziehmaterialien.
- Anwendung:** Das Modell in der gewünschten Position in das Füllgranulat einbetten. Geeignete Schablonengröße entsprechend dem Modell auswählen. Nach dem Tiefziehvorgang ist eine Wiederverwendung der Schablone möglich.
- Lagerung:** Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.

Granulatabdeckung		
klein	5 St.	REF 3007.1
groß	5 St.	REF 3006.1

Pellet Cover

Processing Information

- Description:** Cover template for multiple use, available in two sizes (large and small).
- Indication:** For covering pellets when processing pressure moulding material.
- Application:** Place model in the desired position and embed in pellets. Choose right cover size according to model size. Pellet cover can be used again after pressure moulding.
- Storage:** Protect from sunlight. Store in a dry place.

Pellet Cover		
small	5 pcs.	REF 3007.1
large	5 pcs.	REF 3006.1



Couvercle des granulés

Instructions d'utilisation

- Déscription :** Couvercle des granulés à usage multiple, disponible en deux tailles (grand et petit).
- Indication :** Pour couvrir les granulés pendant le processus de thermoformage.
- Application :** Placer le modèle dans la position désirée dans les granulés. Choisir la taille du couvercle selon la taille du modèle. Le couvercle peut être réutilisé après le procédé de thermoformage.
- Stockage :** Protéger des rayons du soleil. Conserver au sec.

Couvercle des granulés		
petit	5 pces.	REF 3007.1
grand	5 pces.	REF 3006.1

Cobertura para granulado

Instrucciones de uso

- Descripción:** Plantilla reutilizable para cubrir, disponible en dos tamaños (grande y pequeño).
- Indicación:** Para la cobertura del granulado durante el uso de materiales termomoldeables.
- Aplicación:** Enterrar el modelo en el granulado en posición deseada. Elegir el tamaño de la plantilla conforme al modelo. La plantilla es reutilizable después del proceso del termomoldeo.
- Almacenamiento:** Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar seco.

Cobertura para granulado		
pequeño	5 piezas	REF 3007.1
grande	5 piezas	REF 3006.1

